



ANKERSYSTEMEN

Passende systeemoplossingen voor uw toepassingen



Product		Elementen / diameter	Ondergrond materiaal					Materiaal		Goedkeuring en certificaten											
Lijmankers	Chemische ankers	 HIT-HY 200-A Snel uithardende hybride mortel voor de zwaarste lasten en vele toepassingen in beton.	 HIT-Z: M8-M20	 HIT-D: M12-M20																	
		 HIT-RE 500 V4 Langzaam uithardende chemisch anker op basis van epoxy voor hamer- en diamantgeboorde gaten in beton.	 HAS-U/HIT-C: M8-M30	 HIS-N: M8-M20																	
		 HIT-HY 270 Snel uithardende hybride mortel voor de beste prestatie in metselwerk.	 HAS-U/HIT-C: M6-M16	 HIT-IC: M8-M12																	
		 HIT-HY 170 Snel uithardende hybride mortel voor alle standaardtoepassingen in beton en metselwerk en achteraf geplaatste wapeningsstaven.	 HAS-U/HIT-C: M8-M24	 HIS-N: M8-M16																	
		 HIT-1 Snel uithardende hybride mortel voor standaardtoepassingen in ongescheurd beton en metselwerk.	 HAS-U/HIT-C: M8-M16																		
Mechanische ankers	Foliecapsules	 HVU2 Foliecapsules voor gescheurd- en ongescheurd beton.	 HAS-U: M8-M30	 HIS-N: M8-M16																	
		 HVU-TZ Foliecapsules voor gescheurd beton en vermoeingsrelevante belastingen.	 HAS-TZ: M8-M20																		
		 HUS4-MAX 2 componenten foliecapsule voor gebruik in combinatie met HUS4 schroefankers in gescheurd en ongescheurd beton.	 HUS4-H/HF/HR	 HUS4-A/AF																	
	Chemisch ankers - wapening / stekken verlijmen	 HIT-HY 200-R V3 Snel uithardende hybride mortel met geoptimaliseerde verwerkingstijd voor achteraf geplaatste wapeningsstaven.	 Rebar Ø 8-32 mm	 HZA-R:M12-M24																	
		 HIT-RE 500 V4 Langzaam uithardende chemisch anker op basis van epoxy voor grote implantatiedieptes in hamer- en diamantgeboorde gaten.	 Rebar Ø 8-40 mm	 HZA-R:M12-M24																	
		 HIT-FP 700 R Traag uithardende injectiemortel voor het verlijmen van stekken, toepasbaar tot 500°C.	 Rebar Ø 8-40 mm																		
		 HIT-HY 170 Snel uithardende hybride mortel voor alle standaardtoepassingen in beton en metselwerk en achteraf geplaatste wapeningsstaven.	 Rebar Ø 8-25 mm																		
	Schroefankers	 HUS4-H/-C/-A/-HF/-AF/-HR/-CR Productieve en veilige montage met kleinere boordiameter. Verstelbaar, herbruikbaar en demonteerbaar.	 HUS4-H 8/10/12/14/16	 HUS4-C 8/10																	
		 HUS3-H/-C/-A/-A lang/-P/-PS/-PL/-I/-I Flex De snelste oplossing met verschillende kopconfiguraties.	 HUS3-H/-C/-P/-PS/-PL 6mm	 HUS3-A 6/M8 / 6/M10																	
		 HUS/-S Kozijn schroefanker voor de bevestiging van kozijnen, deuren en houtelementen.	 6 mm																		
		 HCA Spiraalanker voor tijdelijke bevestigingen.	 16 mm																		

* Geen goedkeuring voor 6er HUS / ** SI-AT-A22 module

■ In goedkeuring/beoordeling/testrapport geregeld. □ Geschikt / niet bestanddeel van de goedkeuring/beoordeling

