


Abrazadera pesada Sprinkler MP-MS

Abrazaderas pesadas para instalaciones contra incendios



Aplicaciones

- Instalación de aspersores.



Características y Ventajas

- Insertar el tubo, cerrar, apretar - eso es todo. El resultado es un ahorro evidente de tiempo.
- Abrazadera premontada para aspersores con una instalación simple.
- Nivelación fácil gracias a un nuevo ajuste de altura.



Datos Técnicos

MP-MS	
Material	DX51D Z275 - DIN EN 10327
Acabado	Electro galvanizado
Normativa que cumple	VDS G 4930021 FM (D ≥ 68 mm) UL EX2709



Margen de ajuste - D	Diámetro nominal del tubo	Rosca - M	Distancia - h	Longitud - B	Longitud y sección de la abrazadera (b x s)	Carga máx. recomendada -F	Referencia	U.M.V.	Código
20-25 mm	1/2"	M8/M10	39 mm	61 mm	24x2,5 mm	1.8 kN	Abrazadera sprinkler MP-MS 1/2" B	25 un	260519
25-30 mm	3/4"	M8/M10	42 mm	67 mm	24x2,5 mm	1.8 kN	Abrazadera sprinkler MP-MS 3/4" B	25 un	260520
32-38 mm	1"	M8/M10	45 mm	75 mm	24x2,5 mm	1.8 kN	Abrazadera sprinkler MP-MS 1" B	25 un	260521
40-45 mm	1-1/4"	M8/M10	49 mm	83 mm	24x2,5 mm	1.8 kN	Abrazadera sprinkler MP-MS 1 1/4" B	25 un	260522
48-54 mm	1-1/2"	M8/M10	53 mm	92 mm	24x2,5 mm	1.8 kN	Abrazadera sprinkler MP-MS 1 1/2" B	25 un	260523
57-64 mm	2"	M8/M10	58 mm	104 mm	24x2,5 mm	1.8 kN	Abrazadera sprinkler MP-MS 2" B	10 un	260525
70-77 mm	2-1/2"	M10	58 mm	122 mm	24x2,5 mm	1.8 kN	Abrazadera sprinkler MP-MS 2 1/2" B	10 un	260527
82-90 mm	3"	M10	65 mm	135 mm	24x2,5 mm	1.8 kN	Abrazadera sprinkler MP-MS 3" B	10 un	260529
108-114 mm	4"	M10	77 mm	165 mm	30x2,5 mm	2.4 kN	Abrazadera sprinkler MP-MS 4" B	5 un	260531