

Indien de gewenste situatie is dat het andere deel op het beton rust, is dit de werkwijze:

VORM VOETPLAAT

Vorm voetplaat

Hoeklijn

L-profiel

L 200 x 100 x 15

Hoogte: 200 mm, Breedte: 100 mm, Dikte: 15 mm, Lengte: 250 mm


Materiaal: S 235

Als het profiel gekozen wordt en men drukt op bovenstaande gemarkeerde knop, dan verkrijgt men onderstaande lijst:

Naam	Hoogte [mm]	Breedte [mm]	Dikte [mm]	Flensdikte [mm]
L 150 x 12	150	150	12	-
L 150 x 15	150	150	15	-
L 150 x 18	150	150	18	-
L 180 x 15	180	180	15	-
L 180 x 16	180	180	16	-
L 180 x 18	180	180	18	-
L 200 x 100 x 10	200	100	10	-
L 200 x 100 x 12	200	100	12	-
L 200 x 100 x 15	200	100	15	-
L 200 x 150 x 12	200	150	12	-
L 200 x 150 x 15	200	150	15	-
L 200 x 150 x 18	200	150	18	-
L 200 x 16	200	200	16	-
L 200 x 18	200	200	18	-
L 200 x 20	200	200	20	-
L 200 x 24	200	200	24	-
L 250 x 25	250	250	25	-
L 250 x 28	250	250	28	-
L 250 x 32	250	250	32	-
L 250 x 35	250	250	35	-

Als men vervolgens naar boven scrolled, ziet men bovenaan de lijst *Gebruikersspecifiek* staan. Druk hierop. Vervolgens kun je in het invoerschermje links weer hoogte en breedte verwisselen.

Hoeklijn



L-profiel >

Gebruikersspecifiek

Hoogte: 200 mm

Breedte: 100 mm

Dikte: 15 mm

Lengte: 250 mm

Materiaal: S 235

