

HY 270 + HAS-E-55 1/2 + HL...

63%

Charges ELU

1 200

Charges de longue durée

N°	Nom	Type	Charges	Forces [kN]	Moments [kNm]	Utilisation				
				Vx	Vy	N	Mx	My	Mz	Total
1	Combinaison 1	Calcul		5	-0,5	0	0	0	0	125%
		Soutenu				0	0	0		

Premium

Ajouter combinaison de charges

Importer les combinaisons de charges

Editer note de calcul →

Cheville	N [kN]	Vx [kN]	Vy [kN]
1	0	1,25	-0,125
2	0	1,25	-0,125
3	0	1,25	-0,125
4	0	1,25	-0,125

CHEVILLES

Traction

Rupture par extraction/glisement
0%

Cisaillement

Acier
7%

Anchorage strength
125%

Masonry crushing
9%

Combinaison

0%

INFORMATION

^R - Le calcul de la cheville se base sur l'hypothèse d'une platine rigide.

HY 270 + HAS-E-55 1/2 + HI...

70%

Y

X

50.5 204 205 205 50.5 715 152 76 76 10R

Charges ELU

Charges de longue durée

1 200

N°	Nom	Type	Charges	Forces [kN]	Moments [kNm]	Utilisation
				Vx Vy N	Mx My Mz	Total
1	Combinaison 1	Calcul	5	-0,5 0	0 0 0	63%
		Soutenu		0 0	0 0	

Premium

Ajouter combinaison de charges

Importer les combinaisons de charges

Editer note de calcul ➔

--	--	--

CHARGES DES CHEVILLES ⤴

Cheville	N [kN]	Vx [kN]	Vy [kN]
1	0	1,25	-0,125
2	0	1,25	-0,125
3	0	1,25	-0,125
4	0	1,25	-0,125

CHEVILLES ⤴

Traction

Rupture par extraction/glissement

0%

Cisaillement

Acier

7%

Anchorage strength

63%

Masonry crushing

9%

Combinaison

0%

INFORMATION ⤴

i R - Le calcul de la cheville se base sur l'hypothèse d'une platine rigide.